


# Pneumatikventil VLX-2-3/8-MS-NPT

Teilenummer: 34923

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                               | Membranventil                               |
| Betätigungsart                                     | pneumatisch                                 |
| Dichtprinzip                                       | weich                                       |
| Einbaulage                                         | beliebig                                    |
| Befestigungsart                                    | Leitungseinbau                              |
| Anschluss Armatur                                  | NPT 3/8                                     |
| Nennweite                                          | 13 mm                                       |
| Ventilfunktion                                     | 2/2 geschlossen monostabil                  |
| Strömungsrichtung                                  | nicht reversibel                            |
| Mediumsdruck                                       | 1 bar...10 bar                              |
| Abluftfunktion                                     | nicht drosselbar                            |
| Rückstellart                                       | pneumatische Feder                          |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                                |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12                       | M5                                          |
| Steuermedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Medium                                             | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm |
| Mediumtemperatur                                   | -10 °C...80 °C                              |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                              |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 3800 l/min                                  |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Messing                                     |
| Werkstoff Schrauben                                | hochlegierter Stahl rostfrei                |
| Werkstoffnummer Schraube                           | 1.4301                                      |
| Produktgewicht                                     | 470 g                                       |