

Luftsparpistole LSP-1/4-D

Teilenummer: 35528

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Abluftfunktion	Blasvorgang dosierbar
Betriebsdruck	0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	120 l/min
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	120 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	240 g
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung