


Einschaltventil HE-1/4-DB-MINI

Teilenummer: 3563687

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baureihe	DB
Baugröße	Mini
Rastermaß	44 mm
Konstruktiver Aufbau	Einschaltventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Betätigungssicherung	Bügelschloss (optional)
Handhilfsbetätigung	keine
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Überdeckung	negative Überdeckung
C-Wert	6.3 l/sbar
b-Wert	0.8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	2300 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3	700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	66 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4

Merkmal	Wert
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Werkstoff Kolbenschieber	POM
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt