

# L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-M5-PK-3

Teilenummer: 35983

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 2 mm                                                       |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...10 bar                                         |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                        | 0 °C...60 °C                                               |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde M5                                            |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 4 mm                                  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                          | Stahl<br>Zink-Druckguss                                    |