


Manometer MA-40-10-1/8

Teilenummer: 359874

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS

Merkmal	Wert
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	60 g
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)