

Kupplungsstück KSZ-M10X1,25

Teilenummer: 36125

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M10x1,25
Einbaulage	beliebig
Gewindeanschluss	Innengewinde M10x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	0.9 kN
Produktgewicht	110 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Stahl verzinkt
Werkstoff Gewindestück	Stahl verzinkt