

Vakuumsauger
VAS-40-1/4-NBR
Teilenummer: 36143

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	32 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	56 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	56 N
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	70 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR