

Schlauch-Bündelungsspirale PKB-50-BL

Teilenummer: 3656

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	für Schlauchbündel-Ø max. 50 mm
Außen-Ø	6 mm
Innen-Ø	4 mm
Anwendungshinweis	12 Schläuche Außen-Ø 12 mm 28 Schläuche Außen-Ø 8 mm 50 Schläuche Außen-Ø 6 mm 60 Schläuche Außen-Ø 4 mm
Schlauchlänge	50 m
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht nach Länge	0.0146 kg/m
Farbe	blau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE