

Kupplung EAMD-25-22-9-10X12

Teilenummer: 3717923

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	9 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	25
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	9 Nm
Produktgewicht	43.2 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform