

Kupplungsstecker KS2-CK-3

Teilenummer: 4091

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	68 l/min...84 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	73.7 l/min...91.1 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	4 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt