

# T-Schnellverschraubung

## TCK-1/2-PK-13

Teilenummer: 4101

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Nennweite                                  | 11.7 mm   |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring   |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Bauform                                    | T-Form  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geöelter Betrieb möglich  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...60 °C  |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 14 Nm   |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/2   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Stecknippel Innen-Ø 13 mm mit Mutter                          |
| Werkstoff Überwurfmutter                   | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                 |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform  |
| Werkstoff Dichtring                        | PA-verstärkt<br>TPE-U(PU)   |
| Werkstoff Gehäuse                          | Zink-Druckguss  |
| Werkstoff Hohlschraube                     | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                 |
| Werkstoff Schwenkanschluss                 | Zink-Druckguss  |