


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-T42-57A**  
Teilenummer: 4327034

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nennlänge                   | 43 mm                 |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Max. Drehzahl               | 8000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP40                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment       | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 6 Nm                  |
| Produktgewicht              | 330 g                 |
| Schnittstellencode Aktuator | T42                   |
| Schnittstellencode Motor In | 57A                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |