


Pneumatikventil VL-5-PK-3

Teilenummer: 4504

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	105 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	1.5 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	2.5 mm
Schaltzeit aus	22 ms
Schaltzeit ein	15 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	130 g
Befestigungsart	wahlweise: auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss