

Kunststoffschlauch PP-3-NT

Teilenummer: 4572

FESTO

für CK- und CN-Verschraubungen, geeignet für höhere Drücke und Temperaturen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	18 mm
Innen-Durchmesser	2,9 mm
Min. Biegeradius	12 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,0062 kg/m
Farbe	natur
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Schlauch	TPE-A