

# Anschlussplatte VABS-S7-BE-B-N14-VDE1

FESTO

Teilenummer: 4727328



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	intern
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Durchfluss Kv Belüftung	2.2 m³/h
Durchfluss Kv Entlüftung	8.6 m³/h
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	250 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR