

Anschlussblock VABS-S7-RB-B-N14-VDE1-R12

Teilenummer: 4727331

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern intern
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR