

Kupplung EAMD-21-15-12-8X10

Teilenummer: 4820335

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	12 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	21
Nennlänge	15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.45 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	13.5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform