

Wellenzapfen DARF-Q11-25

Teilenummer: 4835938

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | 25 |
| für Kolben-Ø | Ø25 |
| Konstruktiver Aufbau | Wellenzapfen |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 145 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schrauben | Stahl, vernickelt |