

Wellenzapfen DARF-Q11-35/40

Teilenummer: 4835939

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	35 40
für Kolben-Ø	Ø35 Ø40
Konstruktiver Aufbau	Wellenzapfen
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	350 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl, vernickelt