


Schwenkhebelventil RW/O-3-1/8

Teilenummer: 4937

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	140 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/8
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	3.5 mm
Steuerart	direkt
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	28 N
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert