

# Kupplung EAMD-67-51-16-32X32-U

Teilenummer: 5071095

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	16 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	51 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	374 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	93 Nm
Produktgewicht	750 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform