

Steuerleitung NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Teilenummer: 5105646

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	SCSI
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	36
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	36
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Klemmleiste
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	36
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	36
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	auf Hutschiene
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1.5 A
Stoßspannungsfestigkeit	0.5 kV
Kabellänge	0.5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Biegeradius, feste Kabelverlegung	74 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	110 mm
Kabeldurchmesser	7.4 mm
Kabelaufbau	18 x 2 x 0,09 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt	0.09 mm ²
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie

Merkmal	Wert
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PA PBT
Farbe Gehäuse	grün schwarz
Werkstoff Isolierhülle	PVC