


Anschlussblock MHP2-PR10-5

Teilenummer: 525126

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	597 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Pneumatischer Anschluss 5	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung