

Batterieblock MHA4-PR6-3-1/4

Teilenummer: 525236

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1080 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 3/11	G3/8
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung