

Kunststoffschlauch PAN-V0-10X1,25-RT

Teilenummer: 525476

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	12 mm
Außendurchmesser für Steckverschraubung	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	56 mm
Innen-Ø	7,5 mm
Min. Biegeradius	34 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Mineralöl: max. 0,3 MPa bei max. 90 °C Wasser: max. 0,3 MPa bei max. 90 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl Wasser (flüssig, eisfrei)
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0 (Ummantelung)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 °C...90 °C
Produktgewicht nach Länge	0.088 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm
Farbe	rot
Shore-Härte	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PA12-P PVC-P