


Steuerleitung KES-SEC-AC-2,5

Teilenummer: 525713

FESTO

verbindet Motorcontroller SEC-AC-... mit einer beliebigen SPS.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	Standard
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 220 mm
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	25
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	26
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	25
Aderenden	Aderendhülse
Kabelaufbau	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Kabeldurchmesser	11 mm
Kabellänge	2,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,25 mm ²
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger