Kupplung
EAMC-40-66-11-12

Teilenummer: 525864

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	12 mm
Baugröße	40
Nennlänge	66 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	42.3 kgmm²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	139 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform