

# Manometerbausatz DPA-63-10-MA-SET

Teilenummer: 526096

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	mit Außengewinde
Betriebsdruck	10 bar
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Produktgewicht	250 g