Manometerbausatz
DPA-100-10-MA-SET

Teilenummer: 526098

Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	mit Außengewinde
Betriebsdruck	10 bar
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Produktgewicht	305 g