

PAN-16x2-SI-P

Kunststoffschlauch

Datenblatt

Teile-Nr.: 526191

Seite:1

Merkmal	Wert
NenngroÙe Schlauch	16
Innendurchmesser	12 mm
Aussendurchmesser	16 mm
Biegeradius minimal	94 mm
Betriebsdruck minimal	-0,95 bar
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	13,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	11,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	9,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	9 bar
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	8 bar
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	7 bar
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	6,5 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Schlauch	TPE-A
Produktgewicht je meter	0,0915 kg/m
Farbe	silber