



Wartungseinheit FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Teilenummer: 527870
Auslaufprodukt

FESTO

mit Gewindeanschlussplatte, ohne Manometer, manueller
Kondensatablass.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	manuell drehend
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Normalnennndurchfluss	140 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	123 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/8-27
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Schale	PC