

# Kupplungsstecker KS2-M5-A

Teilenummer: 531658

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	2.4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	85 l/min...136 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	92.1 l/min...147.4 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0.85 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gewindedichtung	NBR hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt