

# Kupplungsstecker KS3-1/4-A

Teilenummer: 531666

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	225 l/min...653 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	243.9 l/min...707.9 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	23 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gewindedichtung	PA66-GF30 / TPE-U
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt