

# Kupplungsstecker KS3-1/8-I

Teilenummer: 531668

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	4.95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	225 l/min...617 l/min
Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778	243.9 l/min...668.8 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	16 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation	Messing, vernickelt