

# Kupplungsstecker KS4-1/4-I

Teilenummer: 531678

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale  | Wert  |
|---|---|
| Nennweite   | 7.85 mm   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich        | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 720 l/min...1161 l/min  |
| Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778         | 780.5 l/min...1258.5 l/min  |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...60 °C  |
| Nenn-Anziehdrehmoment                             | 9.5 Nm  |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment                | ± 15 %  |
| Produktgewicht                                    | 31 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | Innengewinde G1/4   |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform  |
| Werkstoffinformation                              | Messing, vernickelt   |