



# Öler MS4N-LOE-1/8-R-Z

Teilenummer: 531705

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.



## Datenblatt

| Merkmal                             | Wert  |
|-------------------------------------|---|
| Baugröße                            | 4   |
| Baureihe                            | MS  |
| Einbaulage                          | senkrecht +/- 5°                            |
| Konstruktiver Aufbau                | Proportional-Standardnebelöler              |
| Max. Ölfüllmenge                    | 30 ml                                       |
| Schalenschutz                       | Kunststoffschutzkorb                        |
| Eingangsdruk 1                      | 1 ... 12 bar                                |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | 40 l/min                                    |
| Normalnennndurchfluss               | 1.100 l/min                                 |
| Betriebsmedium                      | Druckluft                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  | 2   |
| Lagertemperatur                     | -10 ... 60 °C                               |
| Mediumstemperatur                   | -10 ... 60 °C                               |
| Öl-Viskosität                       | ISO VG 32                                   |
| Umgebungstemperatur                 | -10 ... 60 °C                               |
| Produktgewicht                      | 194 g                                       |
| Befestigungsart                     | mit Zubehör<br>wahlweise:<br>Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss 1           | NPT1/8-27                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2           | NPT1/8-27                                   |
| Werkstoffinformation Gehäuse        | Aluminium-Druckguss                         |
| Werkstoffinformation Schale         | PC  |