

Elektrik-Stecksocket MHAP-PI-1

Teilenummer: 532182

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	Clip
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	6 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose
Betriebsspannungsbereich DC	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabellänge	1 m
Kabeldurchmesser	1 mm
Kabelaufbau	2 x 0,14 mm ²
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt