

Stecker FBS-SUB-9-GS-IB-B

Teilenummer: 532217

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20 mm
Höhe	62 mm
Länge	61 mm
Protokoll	Interbus
Zusätzliche Funktionen	RBST-Brücke integriert
Produktgewicht	60 g
Feldbus-Schnittstelle	1x 5 Federzugklemmen
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 mm...10 mm
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR