

Stecker
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
Teilenummer: 532219

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20 mm
Höhe	62 mm
Länge	61 mm
Protokoll	CAN
Produktgewicht	60 g
Feldbus-Schnittstelle	2x 5 Federzugklemmen
Hinweis Feldbus-Schnittstelle	BUS In - BUS Out durchgeschleift
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 mm...10 mm
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR