


# L-Steckverschraubung QBL-M5-5/32-U-M

Teilenummer: 533229

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                       |
| Nennweite                                  | 0.098 in                                                       |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                      |
| Bauform                                    | L-Form                                                         |
| Gebindegröße                               | 10                                                             |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                               |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                         |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                           |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                             |
| Umgebungstemperatur                        | 0 °C...60 °C                                                   |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 0.5 Nm                                                         |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 10 %                                                         |
| Produktgewicht                             | 0.286 oz                                                       |
| Befestigungsart                            | Außensechskant SW10                                            |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde M5                                                |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 5/32"                                     |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | 32 °F...140 °F                                                 |
| Farbe Lösering                             | grau                                                           |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                   |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                            |
| Werkstoff Gewindedichtung                  | NBR                                                            |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                            |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                   |