

T-Steckverschraubung

QBT-M5-5/32-U-M

Teilenummer: 533248

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0.098 in |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 0.5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 10 % |
| Produktgewicht | 0.363 oz |
| Befestigungsart | Außensechskant SW10 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 5/32" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |