

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Teilenummer: 533463

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	2.4 m
Außen-Ø	9.5 mm
Blocklänge	0.889 m
durchflussrelevanter Biegeradius	50 mm
Innen-Ø	6.4 mm
Wickeldurchmesser	42 mm
Windungszahl	21
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	180 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G1/4
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/- 3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)