

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Teilenummer: 533467

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	6 m
Außen-Ø	11.7 mm
Blocklänge	1.312 m
durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Ø	7.9 mm
Wickeldurchmesser	51 mm
Windungszahl	53
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...13 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...60 °C
Produktgewicht	560 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G3/8
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/-3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)