

# Kupplung EAMC-42-50-12-12

Teilenummer: 533709

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                   |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 12 mm                  |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 12 mm                  |
| Baugröße                  | 42                     |
| Nennlänge                 | 50 mm                  |
| Einbaulage                | beliebig               |
| Max. Drehzahl             | 6000 1/min             |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %               |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment     | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 17 Nm                  |
| Produktgewicht            | 138 g                  |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform           |