

Schalldämpfer UC-1/4-20

Teilenummer: 534220

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3200 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	5.2 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform