

# Schalldämpfer U-1/8-50

FESTO

Teilenummer: 534222



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	50
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	2000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	74 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	2.3 g
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform