Anschlussplatte
CDSV5.0-AS-1/8

Teilenummer: 534434

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schutzart	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	690 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde
Anschluss Atmungsöffnung	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Anschluss Steuerluft 12	M5
Anschluss Steuerluft 14	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform