

# Filter MS12-LF

Teilenummer: 535023

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	vollautomatisch vollautomatisch, elektrisch. gesteuert manuell tastend manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Kondensatabscheidegrad	75 %
Betriebsdruck	0.8 bar...20 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	intern
Pneumatischer Anschluss 2	intern
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung