

Druckregelventil MS12N-LR

Teilenummer: 535024

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Betätigungsicherung	Drehknopf mit Arretierung Drehknopf mit integriertem Schloss mit Zubehör schliessbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	vorgesteuertes Membranregelventil
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Druckregelbereich	0.15 bar...16 bar
Durchfluss Sekundärentlüftung	600 l/min
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	12000 l/min...22000 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel
Werkstoff Abdeckung	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel unten	Aluminium-Knetlegierung

Merkmal	Wert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Feder	Federstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	NBR
Werkstoff Ventilstöbel	Aluminium-Knetlegierung NBR hochlegierter Stahl rostfrei