

# Druckaufbauventil MS12-DL

Teilenummer: 535033

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Steuerluftversorgung	intern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2
Betriebsdruck	2 bar...20 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	3600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss